


Sensor kapasitif

KIA2010-ASI /US-100

Produk tidak tersedia - entri arsip



1 ring grounding



Karakteristik produk

Desain kelistrikan	AS-i
Jangkauan pendeteksian [mm]	4...10
Casing	tipe berulir
Dimensi [mm]	M30 x 1.5

Aplikasi

Fitur khusus	Alat bantu pengaturan optik
--------------	-----------------------------

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	20...32 DC
Konsumsi arus [mA]	50
Pelindung polaritas terbalik	ya

Output

Desain kelistrikan	AS-i
Frekuensi peralihan DC [Hz]	40
Pelindung beban berlebih	ya

Zona pendeteksian

Jangkauan pendeteksian [mm]	4...10
Jangkauan pendeteksian dapat disesuaikan	ya

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-25...80
-------------------	----------



Sensor kapasitif

KIA2010-ASI /US-100

Perlindungan	IP 67	
Pengujian/persetujuan		
EME	EN 60947-5-2	
Klasifikasi AS-i		
Konfigurasi I/O AS-i	[hex]	1
Kode ID AS-i	[hex]	F
Sertifikat AS-i		00501
Data teknis		
Casing		tipe berulir
Pemasangan		non-flush mountable
Dimensi	[mm]	M30 x 1.5
Penamaan ulir		M30 x 1.5
Material		kuningan berlapis nikel; PBT
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	1 x LED, kuning
	alat bantuan pengaturan	1 x LED, merah
Alat bantu pengaturan optik		ya
Aksesori		
Item dikirim		mur pengunci: 2
		obeng: 1
Keterangan		
Keterangan		Kisaran kerja yang aman: sekitar 10...80 % Sn
Jumlah paket		1 buah
Koneksi listrik - colokan		
Konektor: 1 x M12; pengkodean: A		





Sensor kapasitif

KIA2010-ASI /US-100

Koneksi

