


Sensor kapasitif

KSC3002--013/TBG/BPKG/NI

Produk tidak tersedia - entri arsip



Karakteristik produk

Desain kelistrikan	PNP
Fungsi output	biasanya terbuka
Jangkauan pendeteksian [mm]	2

Aplikasi

Aplikasi	media agresif
----------	---------------

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	10...36 DC
Konsumsi arus [mA]	13; (24 V)
Kelas perlindungan	II
Pelindung polaritas terbalik	ya

Output

Desain kelistrikan	PNP
Fungsi output	biasanya terbuka
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]	2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	250
Frekuensi peralihan DC [Hz]	40
Pelindung hubung singkat	ya
Tipe pelindung hubung singkat	berpulsa
Pelindung beban berlebih	ya



Sensor kapasitif

KSC3002--013/TBG/BPKG/NI

Zona pendeteksian		
Jangkauan pendeteksian	[mm]	2
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...80
Perlindungan		IP 65
Ketahanan yang lebih baik		ya; (Ketahanan yang lebih baik terhadap interferensi frekuensi radio)
Pengujian/persetujuan		
EME	EN 60947-5-2	
Data teknis		
Pemasangan		non-flush mountable
Material		PTFE; kepala penghubung (DIN 43729 bentuk B): PA 6.6
Aksesori		
Item dikirim		mur pengunci: 2 obeng: 1
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah
Koneksi listrik		
terminal: ...1.5 mm ²		
Koneksi		

