


KT5005



Sensor sentuh kapasitif

KTRSHMK-RBPKG/AM/2M



Karakteristik produk

Desain kelistrikan	PNP
Fungsi output	biasanya terbuka
Dimensi [mm]	Ø 100 / L = 11

Aplikasi

Prinsip pengoperasian	statis
-----------------------	--------

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	12...30 DC
Konsumsi arus [mA]	30
Kelas perlindungan	III



Sensor sentuh kapasitif

KTRSHMK-RBPKG/AM/2M

Pelindung polaritas terbalik		ya
Waktu penundaan pengaktifan maks.	[ms]	500
Output		
Desain kelistrikan		PNP
Fungsi output		biasanya terbuka
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC	[mA]	200
Pelindung hubung singkat		ya
Pelindung beban berlebih		ya
Waktu respons		
Waktu respons	[ms]	35
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-40...85
Perlindungan		IP 67; IP 69K; (di bagian depan)
Pengujian/persetujuan		
MTTF	[ANN]	394
Data teknis		
Berat	[g]	158.5
Dimensi	[mm]	Ø 100 / L = 11
Material		permukaan aktif: PA Grilamid TR 90UV transparan; casing: PC/ABS hitam; Area sekitar berwarna: PC/ABS hijau
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	8 x LED, merah
	operasi	8 x LED, hijau
Aksesori		
Aksesori (opsional)		area sekitar dalam berbagai warna
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah

KT5005




Sensor sentuh kapasitif

KTRSHMK-RBPKG/AM/2M

Koneksi listrik

Kabel: 2 m, PUR

Koneksi



1	coklat
3	biru
4	hitam