


Sensor untuk pendeteksian ketinggian titik

LI0273--K-00KNPKG/US/V

Produk tidak tersedia - entri arsip



1 tombol pemrograman



Karakteristik produk

Jumlah input dan output	Jumlah output digital: 1
Panjang probe L [mm]	273

Aplikasi

Fitur khusus	Kontak berlapis emas
Media	air; media berbasis air; emulsi cairan pendingin
Tidak dapat digunakan untuk	asam dan alkali; cairan dengan konstanta dielektrik < 20 (misalnya oli)
Suhu media [°C]	0...35
Tekanan tangki [bar]	0.5; (bila dipasang dengan aksesoris pemasangan: E43001 - E43007, E43019)

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	10...36 DC
Konsumsi arus [mA]	13; (24 V)
Kelas perlindungan	II
Pelindung polaritas terbalik	ya
Prinsip pengukuran	kapasitif

Input/output

Jumlah input dan output	Jumlah output digital: 1
-------------------------	--------------------------

Output

Jumlah total output	1
Sinyal output	sinyal peralihan
Desain kelistrikan	PNP
Jumlah output digital	1
Fungsi output	biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya)
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]	2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	250
Frekuensi peralihan DC [Hz]	5
Pelindung hubung singkat	ya



Sensor untuk pendeteksian ketinggian titik

LI0273--K-00KNPKG/US/V

Tipe pelindung hubung singkat	berpulsa	
Pelindung beban berlebih	ya	
Rentang pengukuran/pengaturan		
Panjang probe L	[mm]	273
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...80
Perlindungan	IP 67	
Pengujian/persetujuan		
EME	EN 61000-4-2 ESD	15 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF dipancarkan	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV klem koneksi
	EN 61000-4-6 HF dihantarkan	10 V (500 Ω AC)
Data teknis		
Dimensi	[mm]	Ø 16
Material	PP; TPE-V	
Material yang kontak dengan media	PP	
Elemen display/pengoperasian		
Display	operasi	1 x LED, hijau
	status peralihan	1 x LED, kuning
	zona tidak aman	1 x LED, merah
Keterangan		
Keterangan	Pada saat pengiriman, tombol pemrograman dikunci secara elektronik.	
Jumlah paket	1 buah	



Sensor untuk pendeteksian ketinggian titik

LI0273--K-00KNPKG/US/V

Koneksi listrik

Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas

