

MK5193



Sensor silinder T-slot

MKT3020BBPKG/A/0,15M/ZH/AS



- 1 klem pengencang
2 permukaan pendeteksian



Karakteristik produk

Desain kelistrikan	PNP
Fungsi output	biasanya terbuka
Dimensi [mm]	25 x 5 x 6.5

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	10...30 DC
Konsumsi arus [mA]	< 10
Kelas perlindungan	III
Pelindung polaritas terbalik	ya
Waktu penundaan pengaktifan maks. [ms]	30

Output

Desain kelistrikan	PNP
Fungsi output	biasanya terbuka
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]	2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	100
Frekuensi peralihan DC [Hz]	6000
Pelindung hubung singkat	ya
Pelindung beban berlebih	ya

Zona pendeteksian

Sensitivitas respons [mT]	2
Kecepatan pergerakan [m/s]	> 10

Akurasi/deviasi

Histeresis [mm]	< 1
-----------------	-----



Sensor silinder T-slot

MKT3020BBPKG/A/0,15M/ZH/AS

Kemampuan pengulangan [mm] < 0.2

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C] -25...85

Perlindungan IP 65; IP 67

Pengujian/persetujuan

EME	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF dipancarkan	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF dihantarkan	10 V
	EN 55011	kelas B

MTTF [ANN] 2064

Persetujuan UL Persetujuan UL no. C003

Data teknis

Berat [g] 10.4

Pemasangan flush mountable

Tipe pemasangan klem pengencang dengan slot kombinasi/soket segienam, lebar penampang 1,5

Tipe silinder Silinder T-slot

Dimensi [mm] 25 x 5 x 6.5

Material casing: PA; klem pengencang: baja tahan karat

Elemen display/pengoperasian

Display status peralihan 1 x LED, kuning

Aksesori

Item dikirim placeholder karet: 1

Klip kabel: 1

Keterangan

Keterangan tegangan pengoperasian "kelas suplai 2" menurut cULus

Jumlah paket 1 buah

Koneksi listrik - colokan

Kabel: 0.15 m, PUR

Konektor: 1 x M8; pengkodean: A; Penguncian: snap-fit



MK5193



Sensor silinder T-slot

MKT3020BBPKG/A/0,15M/ZH/AS

Koneksi

