


# MK5321



## Sensor silinder C-slot

MKC3028BANKG/G/0,3M/ZH/ASR



1 klem pengencang



### Karakteristik produk

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Desain kelistrikan | NPN              |
| Fungsi output      | biasanya terbuka |
| Dimensi [mm]       | 26.1 x 2.8 x 5.5 |

### Data kelistrikan

|                                        |                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Tegangan pengoperasian [V]             | 10...30 DC; ("kelas suplai 2" menurut cULus) |
| Konsumsi arus [mA]                     | < 10                                         |
| Kelas perlindungan                     | III                                          |
| Pelindung polaritas terbalik           | ya                                           |
| Waktu penundaan pengaktifan maks. [ms] | 30                                           |

### Output

|                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| Desain kelistrikan                                    | NPN              |
| Fungsi output                                         | biasanya terbuka |
| Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2.5              |
| Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 100              |
| Frekuensi peralihan DC [Hz]                           | 10000            |
| Pelindung hubung singkat                              | ya               |
| Pelindung beban berlebih                              | ya               |

### Zona pendeteksian

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Sensitivitas respons [mT]  | 2.8  |
| Kecepatan pergerakan [m/s] | > 10 |

### Akurasi/deviasi

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Histeresis [mm]            | 1.5   |
| Kemampuan pengulangan [mm] | < 0.2 |



## Sensor silinder C-slot

MKC3028BANKG/G/0,3M/ZH/ASR

## Kondisi pengoperasian

|              |      |              |
|--------------|------|--------------|
| Suhu sekitar | [°C] | -25...85     |
| Perlindungan |      | IP 65; IP 67 |

## Pengujian/persetujuan

|                |                             |                |
|----------------|-----------------------------|----------------|
| EME            | EN 61000-4-2 ESD            | - CD / 8 kV AD |
|                | EN 61000-4-3 HF dipancarkan | 10 V/m         |
|                | EN 61000-4-4 Burst          | 2 kV           |
|                | EN 61000-4-6 HF dihantarkan | 10 V           |
|                | EN 55011                    | kelas B        |
| MTTF           | [ANN]                       | 3694           |
| Persetujuan UL | Persetujuan UL no.          | C008           |

## Data teknis

|               |      |                                               |
|---------------|------|-----------------------------------------------|
| Berat         | [g]  | 12.3                                          |
| Pemasangan    |      | flush mountable                               |
| Tipe silinder |      | Silinder C-slot                               |
| Dimensi       | [mm] | 26.1 x 2.8 x 5.5                              |
| Material      |      | casing: PA; klem pengencang: baja tahan karat |

## Elemen display/pengoperasian

|         |                  |                 |
|---------|------------------|-----------------|
| Display | status peralihan | 1 x LED, kuning |
|---------|------------------|-----------------|

## Keterangan

|              |        |
|--------------|--------|
| Jumlah paket | 1 buah |
|--------------|--------|

## Koneksi listrik - colokan

Kabel: 0.3 m, PUR

Konektor: 1 x M8; pengkodean: A; Penguncian: mur bergerigi, dapat diputar



## Koneksi

