


Sensor silinder C-slot

MKC3028-BPKG/G/0,3M/ZH/ASR

Produk tidak tersedia - entri arsip



- 1 klem pengencang
2 Permukaan pendeteksian



Karakteristik produk

Desain kelistrikan	PNP
Fungsi output	biasanya terbuka
Dimensi [mm]	17.5 x 2.8 x 7.7

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	10...30 DC
Konsumsi arus [mA]	< 10
Kelas perlindungan	III
Pelindung polaritas terbalik	ya
Waktu penundaan pengaktifan maks. [ms]	30

Output

Desain kelistrikan	PNP
Fungsi output	biasanya terbuka
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]	2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	100
Frekuensi peralihan DC [Hz]	10000
Pelindung hubung singkat	ya
Tipe pelindung hubung singkat	berpulsa
Pelindung beban berlebih	ya

Zona pendeteksian

Sensitivitas respons [mT]	2.8
Kecepatan pergerakan [m/s]	> 10



Sensor silinder C-slot

MKC3028-BPKG/G/0,3M/ZH/ASR

Akurasi/deviasi		
Histeresis	[mm]	1.5
Kemampuan pengulangan	[mm]	< 0.2
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...85
Perlindungan		IP 65; IP 67
Pengujian/persetujuan		
EME	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF dipancarkan	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF dihantarkan	10 V
	EN 55011	kelas B
Persetujuan UL	Persetujuan UL no.	C008
Data teknis		
Berat	[g]	14.6
Pemasangan		non-flush mountable
Tipe silinder		Silinder C-slot
Dimensi	[mm]	17.5 x 2.8 x 7.7
Material		casing: PA; klem pengencang: baja tahan karat; tabung pelindung: PTFE
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	1 x LED, kuning
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah
Koneksi listrik - colokan		
Kabel: 0.3 m, PUR; tabung pelindung		
Konektor: 1 x M8; pengkodean: A; Penguncian: snap-fit		
		

MK5355



Sensor silinder C-slot

MKC3028-BPKG/G/0,3M/ZH/ASR

Koneksi

