




## Sensor ganda NAMUR induktif untuk aktuator katup

IND2004DN/BS-200-K/PA

Produk tidak tersedia - entri arsip



### Karakteristik produk

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Desain kelistrikan          | NAMUR                 |
| Fungsi output               | 2 x biasanya tertutup |
| Jangkauan pendeteksian [mm] | 4                     |
| Casing                      | persegi panjang       |
| Dimensi [mm]                | 40 x 26 x 49          |

### Data kelistrikan

|                                        |                                                             |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Koneksi ke amplifier pengalih          | ya                                                          |
| Amplifier pengalih                     | koneksi pada I/O Box untuk PROFIBUS PA Bürkert tipe 8642-0x |
| Tegangan nominal DC [V]                | 6.5; (270Ω)                                                 |
| Konsumsi arus [mA]                     | < 1; (dinonaktifkan; konduktif: > 2,2)                      |
| Waktu penundaan pengaktifan maks. [ms] | 1                                                           |

### Output

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Desain kelistrikan          | NAMUR                 |
| Fungsi output               | 2 x biasanya tertutup |
| Resistensi kabel maks. [Ω]  | 50                    |
| Frekuensi peralihan DC [Hz] | 1000                  |

### Zona pendeteksian

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Jangkauan pendeteksian [mm] | 4 |
|-----------------------------|---|

### Kondisi pengoperasian

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Suhu sekitar [°C] | -20...70 |
| Perlindungan      | IP 67    |

### Pengujian/persetujuan

|                         |                                                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Persetujuan             | PTB-Zulassungsnummer: Ex-96.D.2178X; Gerätekennzeichnung: EEx ia IIC T6 |
| Tahan guncangan/getaran | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)                                          |

### Klasifikasi keamanan

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Kapasitansi internal maks. [nF] | 150 |
|---------------------------------|-----|



## Sensor ganda NAMUR induktif untuk aktuatur katup

IND2004DN/BS-200-K/PA

|                           |      |     |
|---------------------------|------|-----|
| Induktansi internal maks. | [μH] | 190 |
|---------------------------|------|-----|

### Data teknis

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Casing       | persegi panjang     |
| Pemasangan   | non-flush mountable |
| Dimensi [mm] | 40 x 26 x 49        |
| Material     | PBT                 |

### Keterangan


|              |                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------|
| Keterangan   | Catatan:                                           |
|              | Tegangan nominal tidak sesuai dengan NAMUR EN50227 |
| Jumlah paket | 1 buah                                             |

### Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x M18; pengkodean: A



### Koneksi



1 = koneksi ke amplifier NAMUR  
 1-4: Out 1  
 2-3: Out 2