


## Pencahayaan eksternal

BAR LIGHT 10x150 RT/0,3M/US



1 LED



### Karakteristik produk

Tipe cahaya cahaya merah

### Aplikasi

Area yang diterangi [mm] 10 x 150

Desain bar

Tipe operasi intensitas cahaya tinggi (berpulsa, operasi permanen hanya dengan pendinginan); intensitas cahaya normal (dapat dioperasikan permanen)

### Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V] 24 DC

Konsumsi arus [mA] mode pengoperasian "operasi permanen": 460;  
mode pengoperasian "intensitas cahaya tinggi": 700

Tipe cahaya cahaya merah



## Pencahayaan eksternal

BAR LIGHT 10x150 RT/0,3M/US

|                   |      |     |
|-------------------|------|-----|
| Panjang gelombang | [nm] | 617 |
|-------------------|------|-----|

### Input

|        |          |
|--------|----------|
| Pemicu | 24 V PNP |
|--------|----------|

### Kondisi pengoperasian

|                          |      |                                  |
|--------------------------|------|----------------------------------|
| Suhu sekitar             | [°C] | -10...55                         |
| Suhu penyimpanan         | [°C] | -25...75                         |
| Perlindungan             |      | IP 65                            |
| Pelindung panas berlebih |      | ya; (penonaktifan di 65...75 °C) |

### Pengujian/persetujuan

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Keamanan fotobiologis | pisahkan grup; (DIN EN 62471:2008) |
|-----------------------|------------------------------------|

### Data teknis

|                |      |                             |
|----------------|------|-----------------------------|
| Berat          | [g]  | 216.5                       |
| Dimensi        | [mm] | 200 x 13 x 18               |
| Material       |      | aluminium dianodisasi hitam |
| Material lensa |      | kaca                        |

### Elemen display/pengoperasian

|         |                      |                 |
|---------|----------------------|-----------------|
| Display | status pencahayaan   | 1 x LED, kuning |
|         | operasi              | 1 x LED, hijau  |
|         | suhu yang berlebihan | 1 x LED, merah  |

### Keterangan

|              |        |
|--------------|--------|
| Jumlah paket | 1 buah |
|--------------|--------|

### Koneksi listrik


Kabel: 0.3 m, PUR, hitam; 4 x 0.34 mm<sup>2</sup>

Konektor: 1 x M12; pengkodean: A



**Pencahayaan eksternal**

BAR LIGHT 10x150 RT/0,3M/US

**Koneksi**

- |   |                                               |
|---|-----------------------------------------------|
| 4 | pemicu                                        |
| 2 | mode pengoperasian "intensitas cahaya tinggi" |