


Pencahayaan eksternal

BAR LIGHT 10x150 IR/0,3M/US



1 LED



Karakteristik produk

Tipe cahaya cahaya inframerah

Aplikasi

Area yang diterangi [mm] 10 x 150

Desain bar

Tipe operasi intensitas cahaya tinggi (berpulsa, operasi permanen hanya dengan pendinginan); intensitas cahaya normal (dapat dioperasikan permanen)

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V] 24 DC

Konsumsi arus [mA] mode pengoperasian "operasi permanen": 415;
mode pengoperasian "intensitas cahaya tinggi": 640

Tipe cahaya cahaya inframerah



Pencahayaan eksternal

BAR LIGHT 10x150 IR/0,3M/US

Panjang gelombang	[nm]	875
-------------------	------	-----

Input

Pemicu	24 V PNP
--------	----------

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	-10...55
Suhu penyimpanan	[°C]	-25...75
Perlindungan		IP 65
Pelindung panas berlebih		ya; (penonaktifan di 65...75 °C)

Pengujian/persetujuan

Keamanan fotobiologis	kelompok risiko 1; (DIN EN 62471:2008)
-----------------------	--

Data teknis

Berat	[g]	218.5
Dimensi	[mm]	200 x 13 x 18
Material		aluminium dianodisasi hitam
Material lensa		kaca

Elemen display/pengoperasian

Display	status pencahayaan	1 x LED, kuning
	operasi	1 x LED, hijau
	suhu yang berlebihan	1 x LED, merah

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

Koneksi listrik

Kabel: 0.3 m, PUR, hitam; 4 x 0.34 mm²


Konektor: 1 x M12; pengkodean: A



Pencahayaan eksternal

BAR LIGHT 10x150 IR/0,3M/US

Koneksi



- 4 pemicu
- 2 mode pengoperasian "intensitas cahaya tinggi"