


Pencahayaan eksternal

BAR LIGHT 10x150 W/0,3M/US



1 LED



Karakteristik produk

Tipe cahaya	cahaya putih
-------------	--------------

Aplikasi

Area yang diterangi	[mm]	10 x 150
Desain		bar
Tipe operasi		intensitas cahaya tinggi (berpulsa, operasi permanen hanya dengan pendinginan); intensitas cahaya normal (dapat dioperasikan permanen)

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian	[V]	24 DC
Konsumsi arus	[mA]	mode pengoperasian "operasi permanen": 265; mode pengoperasian "intensitas cahaya tinggi": 475
Tipe cahaya		cahaya putih



Pencahayaan eksternal

BAR LIGHT 10x150 W/0,3M/US

Suhu warna	[K]	5600
------------	-----	------

Input

Pemicu	24 V PNP
--------	----------

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	-10...55
Suhu penyimpanan	[°C]	-25...75
Perlindungan		IP 65
Pelindung panas berlebih		ya; (penonaktifkan di 65...75 °C)

Pengujian/persetujuan

Keamanan fotobiologis	pisahkan grup; (DIN EN 62471:2008)
-----------------------	------------------------------------

Data teknis

Berat	[g]	220.5
Dimensi	[mm]	200 x 13 x 18
Material		aluminium dianodisasi hitam
Material lensa		kaca

Elemen display/pengoperasian

Display	status pencahayaan	1 x LED, kuning
	operasi	1 x LED, hijau
	suhu yang berlebihan	1 x LED, merah

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

Koneksi listrik

Kabel: 0.3 m, PUR, hitam; 4 x 0.34 mm²


Konektor: 1 x M12; pengkodean: A



Pencahayaan eksternal

BAR LIGHT 10x150 W/0,3M/US

Koneksi



- 4 pemicu
- 2 mode pengoperasian "intensitas cahaya tinggi"