



Sensor retro-reflektif

OAP-FKOA/ST HS-NGRAM5

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: OA0106

Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!

No scale drawing available

Karakteristik produk

Tipe cahaya	cahaya merah
Casing	persegi panjang

Aplikasi

Fitur khusus	filter polarisasi
Prinsip fungsi	Sensor retro-reflektif

Data kelistrikan

Frekuensi AC	[Hz]	47...63
Tegangan pengoperasian	[V]	20...250 AC/DC
Konsumsi daya maks.	[VA]	2
Kelas perlindungan		II
Tipe cahaya		cahaya merah
Panjang gelombang	[nm]	660

Output

Desain kelistrikan		relai
Fungsi output		mode light-on/dark-on; (dapat ditentukan parameternya)
Peringkat kontak		250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W
Frekuensi peralihan AC	[Hz]	10
Frekuensi peralihan DC	[Hz]	10
Pelindung hubung singkat		tidak
Pelindung beban berlebih		tidak

Zona pendeteksian

Jarak jangkauan	[m]	< 8; (Reflektor prisma Ø 80 E20005)
-----------------	-----	-------------------------------------



Sensor retro-reflektif

OAP-FKOA/ST HS-NGRAM5

Jangkauan yang dapat disesuaikan	ya	
Tersedia filter polarisasi	ya	
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...60
Perlindungan	IP 65	
Pengujian/persetujuan		
EME	EN 60947-5-2	
	EN 55011	kelas B
Data teknis		
Casing	persegi panjang	
Dimensi	[mm]	90 x 30 x 70
Material	PPO dimodifikasi	
Material lensa	PMMA	
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	1 x LED, kuning
	operasi	1 x LED, hijau
	fungsi	1 x LED, merah
Aksesori		
Item dikirim	Braket siku obeng	
Keterangan		
Jumlah paket	1 buah	
Koneksi listrik		
Konektor: 1 x		