



Transmitter sensor sinar tembus

OAS-000A

Produk tidak tersedia - entri arsip



1 Penutup

Karakteristik produk

Tipe cahaya	cahaya inframerah
Casing	persegi panjang

Aplikasi

Prinsip fungsi	Sensor sinar tembus
----------------	---------------------

Data kelistrikan

Frekuensi AC	[Hz]	47...63
Tegangan pengoperasian	[V]	20...250 AC/DC
Konsumsi daya maks.	[VA]	3.5
Kelas perlindungan		II
Tipe cahaya		cahaya inframerah
Panjang gelombang	[nm]	880

Output

Pelindung hubung singkat	tidak
Pelindung beban berlebih	tidak

Zona pendeteksian

Transmitter/receiver	transmitter
Jarak jangkauan [m]	< 25
Jangkauan yang dapat disesuaikan	tidak



Transmitter sensor sinar tembus

OAS-000A

Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...60
Perlindungan		IP 65
Pengujian/persetujuan		
EME	EN 60947-5-2	
Data teknis		
Berat	[g]	0.294
Casing		persegi panjang
Dimensi	[mm]	90 x 30 x 70
Material		PPO dimodifikasi
Material lensa		PMMA
Elemen display/pengoperasian		
Display	operasi	1 x LED, hijau
Aksesori		
Item dikirim		Braket siku obeng
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah
Koneksi listrik		
terminal: ...1.5 mm ² ; Selubung kabel: Ø 4.5...10 mm; Konektor kabel: M16 X 1.5		
Koneksi		

