


Transmitter sensor sinar tembus

OAS-000A/LS500L/25M



1 switch pemilih dan potensiometer di bawah penutup

Karakteristik produk

Casing	persegi panjang
--------	-----------------

Aplikasi

Prinsip fungsi	Sensor sinar tembus
----------------	---------------------

Data kelistrikan

Frekuensi AC	[Hz]	47...63
Tegangan pengoperasian	[V]	20...250 AC/DC
Konsumsi daya maks.	[VA]	3.5
Kelas perlindungan		II

Output

Pelindung hubung singkat	tidak
Pelindung beban berlebih	tidak

Zona pendeteksian

Transmitter/receiver	transmitter
Jarak jangkauan [m]	25
Jangkauan yang dapat disesuaikan	ya

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	-25...60
Perlindungan		IP 65

Transmitter sensor sinar tembus

OAS-OOOA/LS500L/25M

Data teknis		
Berat	[g]	335.658
Casing		persegi panjang
Dimensi	[mm]	90 x 30 x 70
Material		PBT
Material lensa		PMMA
Penyelarasan lensa		lensa samping


Elemen display/pengoperasian		
Display	operasi	1 x LED, merah

Aksesori		
Item dikirim		Braket siku obeng

Keterangan		
Jumlah paket		1 buah

Koneksi listrik

Konektor: 1 x 7/8"; pengkodean: A



Koneksi

