


Amplifier fiber optik

OBF-FPKG/AS

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: OBF507

Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



- 1 pemasangan pada rel DIN
2 tombol tekan pengaturan

Karakteristik produk

Tipe cahaya	cahaya merah
Casing	persegi panjang

Aplikasi

Desain	untuk fiber optik dengan selubung logam FE/FT-50
--------	--

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	10...30 DC
Konsumsi arus [mA]	< 35
Kelas perlindungan	III
Pelindung polaritas terbalik	ya
Tipe cahaya	cahaya merah
Panjang gelombang [nm]	660

Output

Desain kelistrikan	PNP
Fungsi output	mode light-on/dark-on; (dapat ditentukan parameternya)
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]	2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	100
Frekuensi peralihan DC [Hz]	500
Pelindung hubung singkat	ya



Amplifier fiber optik

OBF-FPKG/AS

Tipe pelindung hubung singkat		berpulsa	
Pelindung beban berlebih		ya	
Zona pendeteksian			
Jarak jangkauan	[m]	0...1; (Sensor sinar tembus)	
Jarak jangkauan	[mm]	0...150; (Sensor refleksi difus)	
Jangkauan yang dapat disesuaikan		ya	
Kondisi pengoperasian			
Suhu sekitar	[°C]	-25...60	
Perlindungan		IP 65	
Pengujian/persetujuan			
EME		EN 60947-5-2	
Data teknis			
Casing		persegi panjang	
Dimensi	[mm]	36 x 15 x 60	
Material		ABS	
Material lensa		PMMA	
Elemen display/pengoperasian			
Display	status peralihan	1 x LED, kuning	
	operasi	1 x LED, hijau	
	zona tidak aman	1 x LED, merah	
Keterangan			
Keterangan	mode light-on sesuai dengan fungsi output NC untuk fiber optik sinar tembus		
	sesuai dengan fungsi output NO untuk fiber optik refleksi-difus		
	mode dark-on sesuai dengan fungsi output NO untuk fiber optik sinar tembus		
	sesuai dengan fungsi output NC untuk fiber optik refleksi-difus		
Jumlah paket	1 buah		
Koneksi listrik			
Konektor: 1 x M8; pengkodean: A			



Amplifier fiber optik

OBF-FPKG/AS

Koneksi

