



## Transmitter sensor sinar tembus

OCS-00KG/US-100

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: O5S500

Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!

# No scale drawing available

## Karakteristik produk

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Tipe cahaya | cahaya merah    |
| Casing      | persegi panjang |

## Aplikasi

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Prinsip fungsi | Sensor sinar tembus |
|----------------|---------------------|

## Data kelistrikan

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Tegangan pengoperasian [V]   | 10...30 DC   |
| Konsumsi arus [mA]           | < 30         |
| Kelas perlindungan           | II           |
| Pelindung polaritas terbalik | ya           |
| Tipe cahaya                  | cahaya merah |
| Panjang gelombang [nm]       | 660          |

## Output

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Pelindung hubung singkat      | ya       |
| Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
| Pelindung beban berlebih      | ya       |

## Zona pendeteksian

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Transmitter/receiver              | transmitter             |
| Jarak jangkauan [m]               | < 20                    |
| Diameter titik cahaya maks. [mm]  | 670                     |
| Dimensi titik cahaya mengacu pada | pada jangkauan maksimum |



## Transmitter sensor sinar tembus

OCS-00KG/US-100

| Kondisi pengoperasian        |              |                 |
|------------------------------|--------------|-----------------|
| Suhu sekitar                 | [°C]         | -40...60        |
| Perlindungan                 |              | IP 67           |
| Pengujian/persetujuan        |              |                 |
| EME                          | EN 60947-5-2 |                 |
| Data teknis                  |              |                 |
| Casing                       |              | persegi panjang |
| Dimensi                      | [mm]         | 49 x 15 x 42    |
| Material                     |              | seng tuang      |
| Material lensa               |              | PMMA            |
| Elemen display/pengoperasian |              |                 |
| Display                      | operasi      | 1 x LED, merah  |
| Keterangan                   |              |                 |
| Jumlah paket                 |              | 1 buah          |
| Koneksi listrik              |              |                 |

Konektor: 1 x M12; pengkodean: A



## Koneksi

