




Transmitter sensor sinar tembus

OES-V



Karakteristik produk

Tipe cahaya	cahaya inframerah
Casing	tipe berulir

Aplikasi

Prinsip fungsi	Sensor sinar tembus
----------------	---------------------

Data kelistrikan

Koneksi ke amplifier pengalih	ya
Amplifier pengalih	Koneksi ke amplifier pengalih OV5012, OV0010
Kelas perlindungan	III
Tipe cahaya	cahaya inframerah
Panjang gelombang [nm]	950

Output

Pelindung hubung singkat	tidak
Pelindung beban berlebih	tidak

Zona pendeteksian

Transmitter/receiver	transmitter
Jarak jangkauan [m]	< 1

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-20...80
Perlindungan	IP 67

Pengujian/persetujuan


EME	EN 60947-5-2
MTTF [ANN]	49633



Transmitter sensor sinar tembus

OES-V

Data teknis	
Berat [g]	56.5
Casing	tipe berulir
Dimensi [mm]	M8 x 1
Penamaan ulir	M8 x 1
Material	kuningan berlapis nikel
Aksesori	
Item dikirim	mur pengunci: 2
Keterangan	
Jumlah paket	1 buah
Koneksi listrik	
Kabel: 2 m; 1 x 0.14 mm ²	
Koneksi	



RD = Warna core :
screen = merah
 penutup