


Transmitter sensor sinar tembus

OES-V10M

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: OE0003

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Karakteristik produk

Tipe cahaya	cahaya inframerah
Casing	tipe berulir

Aplikasi

Prinsip fungsi	Sensor sinar tembus
----------------	---------------------

Data kelistrikan

Koneksi ke amplifier pengalih	ya
Amplifier pengalih	Koneksi ke amplifier pengalih OV5012, OV0010
Kelas perlindungan	III
Tipe cahaya	cahaya inframerah
Panjang gelombang [nm]	950

Output

Pelindung hubung singkat	tidak
Pelindung beban berlebih	tidak

Zona pendeteksian

Transmitter/receiver	transmitter
Jarak jangkauan [m]	< 1

Kondisi pengoperasian


Suhu sekitar [°C]	-20...80
Perlindungan	IP 67



Transmitter sensor sinar tembus

OES-V/10M

Pengujian/persetujuan		
EME	EN 60947-5-2	
MTTF	[ANN]	49633
Data teknis		
Berat	[g]	0.126
Casing		tipe berulir
Dimensi	[mm]	M8 x 1
Penamaan ulir		M8 x 1
Material		kuningan berlapis nikel
Aksesori		
Item dikirim		mur pengunci: 2
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah
Koneksi listrik		
Kabel: 10 m; 1 x 0.14 mm ²		
Koneksi		



RD = Warna core :
screen = merah
 penutup