


Transmitter sensor sinar tembus

OFS-00KG/4M

Produk tidak tersedia - entri arsip



Karakteristik produk

Tipe cahaya	cahaya inframerah
Casing	tipe berulir

Aplikasi

Prinsip fungsi	Sensor sinar tembus
----------------	---------------------

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	10...36 DC
Konsumsi arus [mA]	< 20
Kelas perlindungan	II
Pelindung polaritas terbalik	ya
Tipe cahaya	cahaya inframerah
Panjang gelombang [nm]	880

Output

Pelindung hubung singkat	ya
Tipe pelindung hubung singkat	berpulsa
Pelindung beban berlebih	ya

Zona pendeteksian

Transmitter/receiver	transmitter
Jarak jangkauan [m]	< 4
Diameter titik cahaya maks. [mm]	700
Dimensi titik cahaya mengacu pada	pada jangkauan maksimum

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-25...60
Perlindungan	IP 67

Pengujian/persetujuan

EME	EN 60947-5-2
-----	--------------

Data teknis

Casing	tipe berulir
Dimensi [mm]	M12 x 1 / L = 60
Penamaan ulir	M12 x 1
Material	kuningan berlapis nikel
Material lensa	PMMA


OF5068



Transmitter sensor sinar tembus

OFS-00KG/4M

Elemen display/pengoperasian		
Display	operasi	1 x LED, hijau
Aksesori		
Item dikirim	mur pengunci: 2	
Keterangan		
Jumlah paket	1 buah	
Koneksi listrik		
Kabel: 4 m, PUR; 2 x 0.34 mm ²		
Koneksi		



BN = Warna core :
BU = coklat
 biru