


Transmitter sensor sinar tembus

OHS-00KG/0,20M/AS

penghentian produk

Produk alternatif: O8S201

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Karakteristik produk

Tipe cahaya	cahaya merah
Casing	persegi panjang

Aplikasi

Prinsip fungsi	Sensor sinar tembus
----------------	---------------------

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	10...30 DC
Konsumsi arus [mA]	< 20
Kelas perlindungan	III
Pelindung polaritas terbalik	ya
Tipe cahaya	cahaya merah
Panjang gelombang [nm]	660
Tipe masa pakai [h]	75000
Suhu referensi untuk masa pakai [°C]	25

Output

Pelindung beban berlebih	ya
--------------------------	----

Zona pendeteksian

Transmitter/receiver	transmitter
Jarak jangkauan [m]	< 1.2
Diameter titik cahaya maks. [mm]	10
Dimensi titik cahaya mengacu pada	Jarak jangkauan

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-20...50
Perlindungan	IP 67



Transmitter sensor sinar tembus

OHS-00KG/0,20M/AS

Pengujian/persetujuan		
EME	EN 60947-5-2	
Data teknis		
Berat	[g]	14.9
Casing		persegi panjang
Dimensi	[mm]	25.1 x 7.6 x 12.5
Material		ABS
Material lensa		PMMA
Penyelarasan lensa		lensa samping
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah

Koneksi listrik

Kabel: 0.2 m, PVC

Konektor: 1 x M8; pengkodean: A



Koneksi

