


## Receiver sensor sinar tembus

OJE-FNKG/FO/AS

penghentian produk

Produk alternatif: O6E207 + O6S203

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



1 tombol tekan



## Karakteristik produk

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Tipe cahaya | cahaya merah    |
| Casing      | persegi panjang |

## Aplikasi

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Prinsip fungsi | Sensor sinar tembus |
|----------------|---------------------|

## Data kelistrikan

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Tegangan pengoperasian [V]   | 10...30 DC   |
| Konsumsi arus [mA]           | < 12         |
| Kelas perlindungan           | III          |
| Pelindung polaritas terbalik | ya           |
| Tipe cahaya                  | cahaya merah |
| Panjang gelombang [nm]       | 660          |



## Receiver sensor sinar tembus

OJE-FNKG/FO/AS

| Output                                                |                                                                              |                 |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Desain kelistrikan                                    | NPN                                                                          |                 |
| Fungsi output                                         | mode light-on/dark-on; (dapat diprogram)                                     |                 |
| Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2.5                                                                          |                 |
| Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 200                                                                          |                 |
| Frekuensi peralihan DC [Hz]                           | 1200                                                                         |                 |
| Pelindung hubung singkat                              | ya                                                                           |                 |
| Tipe pelindung hubung singkat                         | berpulsa                                                                     |                 |
| Pelindung beban berlebih                              | ya                                                                           |                 |
| Zona pendeteksian                                     |                                                                              |                 |
| Transmitter/receiver                                  | receiver                                                                     |                 |
| Jarak jangkauan [m]                                   | < 10                                                                         |                 |
| Jangkauan yang dapat disesuaikan                      | ya                                                                           |                 |
| Kondisi pengoperasian                                 |                                                                              |                 |
| Suhu sekitar [°C]                                     | -25...60                                                                     |                 |
| Perlindungan                                          | IP 67                                                                        |                 |
| Pengujian/persetujuan                                 |                                                                              |                 |
| EME                                                   | EN 60947-5-2                                                                 |                 |
| MTTF [ANN]                                            | 1023                                                                         |                 |
| Data teknis                                           |                                                                              |                 |
| Berat [g]                                             | 39.2                                                                         |                 |
| Casing                                                | persegi panjang                                                              |                 |
| Dimensi [mm]                                          | 35 x 24 x 11                                                                 |                 |
| Material                                              | casing: ABS; perlengkapan: seng tuang; Jendela LED: SEPS; tombol tekan: SEPS |                 |
| Material lensa                                        | kaca                                                                         |                 |
| Penyelarasan lensa                                    | lensa depan                                                                  |                 |
| Elemen display/pengoperasian                          |                                                                              |                 |
| Display                                               | status peralihan                                                             | 1 x LED, kuning |
|                                                       | operasi                                                                      | 1 x LED, hijau  |
|                                                       | fungsi                                                                       | 1 x LED, merah  |
| Kunci elektronik                                      | ya                                                                           |                 |
| Aksesori                                              |                                                                              |                 |
| Item dikirim                                          | Klip dasar: 1, E20964                                                        |                 |
|                                                       | sekrup: 2 x M3 x 16                                                          |                 |
|                                                       | Washer pegas: 2                                                              |                 |
|                                                       | Mur: 2                                                                       |                 |
| Keterangan                                            |                                                                              |                 |
| Keterangan                                            | tegangan pengoperasian "kelas suplai 2" menurut cULus                        |                 |
| Jumlah paket                                          | 1 buah                                                                       |                 |

## Receiver sensor sinar tembus


OJE-FNKG/FO/AS

### Koneksi listrik

Konektor: 1 x M8; pengkodean: A



### Koneksi





## Receiver sensor sinar tembus

OJE-FNKG/FO/AS

## Diagram dan grafik

grafik excess gain

