


Transmitter sensor sinar tembus

OJS-OOKG/SO

Produk tidak tersedia - entri arsip



1 tombol tekan tanpa fungsi

Karakteristik produk

Tipe cahaya	cahaya merah
Casing	persegi panjang

Aplikasi

Prinsip fungsi	Sensor sinar tembus
----------------	---------------------

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	10...30 DC
Konsumsi arus [mA]	< 19
Kelas perlindungan	II
Pelindung polaritas terbalik	ya
Tipe cahaya	cahaya merah
Panjang gelombang [nm]	660

Output

Pelindung hubung singkat	ya
Tipe pelindung hubung singkat	berpuls
Pelindung beban berlebih	ya

Zona pendeteksian

Transmitter/receiver	transmitter
----------------------	-------------



Transmitter sensor sinar tembus

OJS-00KG/SO

Jarak jangkauan	[m]	< 10
Diameter titik cahaya maks.	[mm]	1000
Dimensi titik cahaya mengacu pada		pada jangkauan maksimum

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	-25...60
Perlindungan		IP 67

Pengujian/persetujuan

EME	EN 60947-5-2	
-----	--------------	--

Data teknis

Casing		persegi panjang
Dimensi	[mm]	35 x 11 x 24
Material		casing: ABS; Jendela LED: SEPS; tombol tekan: SEPS
Material lensa		kaca
Penyelarasan lensa		lensa samping

Elemen display/pengoperasian

Display	operasi	1 x LED, hijau
---------	---------	----------------

Aksesori

Item dikirim		sekrup: 2
		Washer pegas: 2
		Mur: 2


Keterangan

Keterangan		tegangan pengoperasian "kelas suplai 2" menurut cULus
Jumlah paket		1 buah

Koneksi listrik

Kabel: 2 m, PVC; 4 x 0.14 mm²

Koneksi



BN = Warna core :
 coklat
 BU = biru