


Sensor refleksi difus

OKT-FPKG/US-100

penghentian produk

Produk alternatif: O6T201

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Karakteristik produk

Casing

persegi panjang

Aplikasi

Prinsip fungsi

Sensor refleksi difus

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]

10...50 DC

Konsumsi arus [mA]

30; ((24 V))

Kelas perlindungan

III

Pelindung polaritas terbalik

ya

Output

Desain kelistrikan

PNP

Fungsi output

mode light-on/dark-on; (dapat diprogram)

Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]

2.5

Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]

250

Peringkat arus jangka pendek dari output peralihan [mA]

250

Frekuensi peralihan DC [Hz]

50

Pelindung hubung singkat

ya



Sensor refleksi difus

OKT-FPKG/US-100

Tipe pelindung hubung singkat	berpuls
Pelindung beban berlebih	ya

Zona pendeteksian

Jarak jangkauan [mm]	0...500; (Sensor refleksi difus)
Jangkauan yang dapat disesuaikan	ya

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	0...60
Perlindungan	IP 65

Pengujian/persetujuan

EME	IEC 801-2	level 4
	IEC 801-3	level 2
	IEC 801-4	level 3
	IEC 255-5	level 2
MTTF [ANN]	535	

Data teknis

Berat [g]	65.8
Casing	persegi panjang
Material	PPO dimodifikasi
Penyelarasan lensa	lensa samping

Elemen display/pengoperasian

Display	status peralihan	1 x LED, kuning
---------	------------------	-----------------

Aksesori

Item dikirim	obeng
	sekrup: 2 x M4 x 25
	washer: 2
	Washer pegas: 2
	Mur: 2

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

Koneksi listrik

Konektor: 1 x M12; pengkodean: A



Sensor refleksi difus

OKT-FPKG/US-100

Koneksi

