


Transmitter sensor sinar tembus

OLS-00KG/US-100

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: O5S500 + E21122

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



1 tombol tekan tanpa fungsi

Karakteristik produk

Tipe cahaya	cahaya inframerah
Casing	persegi panjang

Aplikasi

Prinsip fungsi	Sensor sinar tembus
----------------	---------------------

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	10...36 DC
Konsumsi arus [mA]	< 22
Kelas perlindungan	II
Pelindung polaritas terbalik	ya
Pelindung tegangan berlebih	ya
Tipe cahaya	cahaya inframerah
Panjang gelombang [nm]	880

Output

Pelindung hubung singkat	ya
Tipe pelindung hubung singkat	berpulsa

Zona pendeteksian

Transmitter/receiver	transmitter
Jarak jangkauan [m]	< 25



Transmitter sensor sinar tembus

OLS-00KG/US-100

Jangkauan yang dapat disesuaikan	tidak
Diameter titik cahaya maks. [mm]	2500
Dimensi titik cahaya mengacu pada	pada jangkauan maksimum

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-25...80
Perlindungan	IP 67

Pengujian/persetujuan

EME	EN 60947-5-2	
	EN 55011	kelas B

Data teknis

Casing	persegi panjang
Dimensi [mm]	75 x 27 x 62
Material	PA; PBT
Material lensa	PMMA

Elemen display/pengoperasian

Display	operasi	1 x LED, hijau
---------	---------	----------------

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

Koneksi listrik

Konektor: 1 x M12; pengkodean: A



Koneksi

