


Transmitter sensor sinar tembus

OMS-OOKG/US-100

Produk tidak tersedia - entri arsip



receiver di lensa bawah
transmitter di lensa atas



Karakteristik produk

Tipe cahaya	cahaya inframerah
Casing	persegi panjang

Aplikasi

Prinsip fungsi	Sensor sinar tembus
----------------	---------------------

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	10...30 DC
Konsumsi arus [mA]	< 80
Kelas perlindungan	II
Pelindung polaritas terbalik	ya
Tipe cahaya	cahaya inframerah
Panjang gelombang [nm]	880

Output

Pelindung hubung singkat	ya
Tipe pelindung hubung singkat	berpulsa
Pelindung beban berlebih	ya

Zona pendeteksian

Transmitter/receiver	transmitter
Jarak jangkauan [m]	< 50



Transmitter sensor sinar tembus

OMS-00KG/US-100

Jangkauan yang dapat disesuaikan	tidak
Diameter titik cahaya maks. [mm]	320
Dimensi titik cahaya mengacu pada	Jarak jangkauan

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-25...40
Perlindungan	IP 67

Pengujian/persetujuan

EME	IEC 1000-4-2/3/4/5/6
-----	----------------------

Data teknis

Berat [g]	68.039
Casing	persegi panjang
Dimensi [mm]	73 x 45 x 49
Material	ABS diperkuat dengan serat kaca
Material lensa	PMMA

Elemen display/pengoperasian


Display	operasi	1 x LED, hijau
---------	---------	----------------

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

Koneksi listrik

Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Penguncian: aluminium, dianodisasi tidak berwarna



Koneksi

