


Amplifier fiber optik

OOF-FPKG/M12/KL2

Untuk soket 8 terminal, warna core tidak distandarisasi.
Perhatikan perkabelan sensor dan soket (lihat lembar data).



1 pemasangan pada rel DIN



Karakteristik produk

Tipe cahaya	cahaya merah
Casing	persegi panjang

Aplikasi

Fitur khusus	Output pemeriksaan fungsi
--------------	---------------------------

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian	[V]	12...36 DC
Konsumsi arus	[mA]	50; ((24 V))
Konsumsi daya maks.	[VA]	1.1
Kelas perlindungan		III
Pelindung polaritas terbalik		ya
Tipe cahaya		cahaya merah
Panjang gelombang	[nm]	630



Amplifier fiber optik

OOF-FPKG/M12/KL2

Output		
Desain kelistrikan	PNP	
Fungsi output	mode light-on/dark-on; (dapat diprogram)	
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]	2	
Output pemeriksaan fungsi	ya	
Beban arus maks. untuk output pemeriksaan fungsi [mA]	200	
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	200	
Frekuensi peralihan DC [Hz]	2700	
Catatan tentang frekuensi peralihan [Hz]	tipikal	
Pelindung hubung singkat	ya	
Tipe pelindung hubung singkat	berpulsa	
Pelindung beban berlebih	ya	
Fungsi waktu [s]	0.001...0.1	
Zona pendeteksian		
Jarak jangkauan [m]	< 3.8; (Sensor sinar tembus)	
Jarak jangkauan [mm]	0...300; (Sensor refleksi difus)	
Jangkauan yang dapat disesuaikan	ya	
Software/pemrograman		
Opsi pengaturan parameter	pengaturan titik peralihan otomatis dan manual; fungsi logic AND, OR; titik peralihan kedua	
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar [°C]	-20...60	
Perlindungan	IP 65	
Pengujian/persetujuan		
EME	EN 60947-5-2	
	EN 55011	kelas B
Data teknis		
Berat [g]	457	
Casing	persegi panjang	
Dimensi [mm]	79.8 x 66.4 x 70.7	
Jumlah saluran	2	
Koneksi fiber optik	FE-11 / FT-11	
Material	casing: ABS; jendela display: PMMA; Jendela LED: SEPS; penutup: seng tuang dilapisi plastik (PA)	
Penyelarasan lensa	lensa samping	
Elemen display/pengoperasian		
Display		display LCD grafis penuh, display dapat diputar 180° pilihan bahasa (Jerman, Inggris, Prancis)
	status peralihan	2 x LED, kuning
Kunci elektronik	ya	

Amplifier fiber optik

OOF-FPKG/M12/KL2

Aksesori


Item dikirim	rel: 1 x 55 mm, EN 60715
--------------	--------------------------

Keterangan

Keterangan	tegangan pengoperasian "kelas suplai 2" menurut cULus
Jumlah paket	1 buah

Koneksi listrik

Konektor: 1 x M12; pengkodean: A



Koneksi

