




Amplifier fiber optik

OO5-FPKG/M16/KL6



1 pemasangan pada rel DIN



Karakteristik produk		
Tipe cahaya		cahaya merah
Casing		persegi panjang
Aplikasi		
Fitur khusus		Output pemeriksaan fungsi
Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	12...36 DC
Konsumsi arus	[mA]	50; ((24 V))
Konsumsi daya maks.	[VA]	1.2
Kelas perlindungan		III
Pelindung polaritas terbalik		ya
Tipe cahaya		cahaya merah
Panjang gelombang	[nm]	630
Output		
Desain kelistrikan		PNP
Fungsi output		mode light-on/dark-on; (dapat diprogram)



Amplifier fiber optik

OOF-FPKG/M16/KL6

Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC	[V]	2
Output pemeriksaan fungsi		ya
Beban arus maks. untuk output pemeriksaan fungsi	[mA]	200
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC	[mA]	200
Frekuensi peralihan DC	[Hz]	1000
Catatan tentang frekuensi peralihan	[Hz]	tipikal
Pelindung hubung singkat		ya
Tipe pelindung hubung singkat		berpulsa
Pelindung beban berlebih		ya
Fungsi waktu	[s]	0.001...0.1

Zona pendeteksian

Jarak jangkauan	[m]	< 3.8; (Sensor sinar tembus)
Jarak jangkauan	[mm]	0...300; (Sensor refleksi difus)
Jangkauan yang dapat disesuaikan		ya

Software/pemrograman

Opsi pengaturan parameter	pengaturan titik peralihan otomatis dan manual; fungsi logic AND, OR; titik peralihan kedua
---------------------------	---

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	-20...60
Perlindungan		IP 65

Pengujian/persetujuan

EME	EN 60947-5-2	
	EN 55011	kelas B

Data teknis

Berat	[g]	521
Casing		persegi panjang
Dimensi	[mm]	76.5 x 92.4 x 70.7
Jumlah saluran		6
Koneksi fiber optik		FE-11 / FT-11
Material		casing: ABS; jendela display: PMMA; Jendela LED: SEPS; penutup: seng tuang dilapisi plastik (PA)
Penyelarasan lensa		lensa samping

Elemen display/pengoperasian

Display		display LCD grafis penuh, display dapat diputar 180° pilihan bahasa (Jerman, Inggris, Prancis)
	status peralihan	6 x LED, kuning
Kunci elektronik		ya

Aksesori

Item dikirim	rel: 1 x 81 mm, EN 60715
--------------	--------------------------

Keterangan

Keterangan	tegangan pengoperasian "kelas suplai 2" menurut cULus
------------	---




Amplifier fiber optik

OOF-FPKG/M16/KL6


Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

Koneksi listrik

Konektor: 1 x M16



Koneksi



- E: Out 1
- P: Out 2
- S: Out 3
- G: Out 4
- C: Out 5
- T: Out 6

O Output pemeriksaan fungsi