



Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: OA5108

Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!

No scale drawing available

Karakteristik produk

Casing persegi panjang

Aplikasi

Prinsip fungsi Sensor refleksi difus

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V] 10...55 DC

Konsumsi arus [mA] 12; ((24 V))

Kelas perlindungan II

Pelindung polaritas terbalik ya

Output

Desain kelistrikan NPN

Fungsi output mode light-on/dark-on; (dapat ditentukan parameternya)

Penurunan tegangan maks. [V] pada output peralihan DC 7.5

Peringkat arus permanen dari [mA] output peralihan DC 250

Frekuensi peralihan DC [Hz] 80

Pelindung hubung singkat ya

Tipe pelindung hubung singkat berpulsa

Pelindung beban berlebih ya

Zona pendeteksian

Jarak jangkauan [mm] < 1300; (kertas putih 200 x 200 mm)



Sensor refleksi difus

OPT-FNKG

Jangkauan yang dapat disesuaikan	ya
----------------------------------	----

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-25...80
Perlindungan	IP 65

Pengujian/persetujuan

EME	EN 60947-5-2
-----	--------------

Data teknis

Casing	persegi panjang
Dimensi [mm]	86 x 28 x 142
Material	PPO dimodifikasi
Material lensa	kaca

Elemen display/pengoperasian

Display	status peralihan	1 x LED, kuning
---------	------------------	-----------------

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

Koneksi listrik

terminal: ...1.5 mm²

Koneksi

