


OR0003



Transmitter sensor sinar tembus

ORS-V



Karakteristik produk

Tipe cahaya	cahaya inframerah
Casing	persegi panjang

Aplikasi

Prinsip fungsi	Sensor sinar tembus
----------------	---------------------

Data kelistrikan

Koneksi ke amplifier pengalih	ya
Amplifier pengalih	Koneksi ke amplifier pengalih OV5012, OV0010
Tipe cahaya	cahaya inframerah
Panjang gelombang [nm]	950

Output

Pelindung hubung singkat	tidak
Pelindung beban berlebih	tidak

Zona pendeteksian

Transmitter/receiver	transmitter
Jarak jangkauan [m]	< 2

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-20...80
Perlindungan	IP 67

Pengujian/persetujuan

EME	EN 60947-5-2
MTTF [ANN]	57078


OR0003



Transmitter sensor sinar tembus

ORS-V

Data teknis	
Berat	[g] 59.5
Casing	persegi panjang
Material	PPO dimodifikasi
Penyelarasan lensa	lensa samping
Aksesori	
Item dikirim	Braket siku: 1, E20212
Keterangan	
Jumlah paket	1 buah
Koneksi listrik	
Kabel: 2 m; 1 x 0.14 mm ²	
Koneksi	



RD = Warna core :
screen = merah
 penutup