


OR0004



Sensor retro-reflektif

ORR-V/ORT-V

Produk tidak tersedia - entri arsip



receiver di lensa atas
transmitter di lensa bawah



Karakteristik produk

Tipe cahaya	cahaya inframerah
Casing	persegi panjang

Aplikasi

Prinsip fungsi	Sensor retro-reflektif
----------------	------------------------

Data kelistrikan

Koneksi ke amplifier pengalih	ya
Amplifier pengalih	Koneksi ke amplifier pengalih OV5012, OV0010
Tipe cahaya	cahaya inframerah
Panjang gelombang [nm]	950

Output

Pelindung hubung singkat	tidak
Pelindung beban berlebih	tidak

Zona pendeteksian

Jangkauan yang dirujuk pada reflektor prisma	[m] 0.3...1; (Reflektor prisma Ø 80 E20005)
Jarak jangkauan	[mm] < 200; (kertas putih 200 x 200 mm)

Kondisi pengoperasian


Suhu sekitar	[°C] -20...80
Perlindungan	IP 67



Sensor retro-reflektif

ORR-V/ORT-V

Pengujian/persetujuan		
EME	EN 60947-5-2	
Data teknis		
Berat	[g]	77
Casing		persegi panjang
Material		PPO dimodifikasi
Penyelarasan lensa		lensa samping
Aksesori		
Item dikirim		Braket siku: 1, E20212
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah
Koneksi listrik		
Kabel: 2 m; 2 x 0.14 mm ²		
Koneksi		



1 = transmitter
 2 = receiver
 Warna core :
 RD = merah
 WH = putih
 screen = penutup