




## Sensor retro-reflektif

ORR/ORT-V/6M

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: OR0004

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



receiver di lensa atas  
transmitter di lensa bawah

## Karakteristik produk

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Tipe cahaya | cahaya inframerah |
| Casing      | persegi panjang   |

## Aplikasi

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Prinsip fungsi | Sensor retro-reflektif |
|----------------|------------------------|

## Data kelistrikan

|                               |                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------|
| Koneksi ke amplifier pengalih | ya                                           |
| Amplifier pengalih            | Koneksi ke amplifier pengalih OV5012, OV0010 |
| Tipe cahaya                   | cahaya inframerah                            |
| Panjang gelombang [nm]        | 950                                          |

## Output

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Pelindung hubung singkat | tidak |
| Pelindung beban berlebih | tidak |

## Zona pendeteksian

|                                                  |                                         |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Jangkauan yang dirujuk pada reflektor prisma [m] | 0.3...1; (Reflektor prisma Ø 80 E20005) |
| Jarak jangkauan [mm]                             | < 200; (kertas putih 200 x 200 mm)      |

## Kondisi pengoperasian


|                   |          |
|-------------------|----------|
| Suhu sekitar [°C] | -20...80 |
| Perlindungan      | IP 67    |



## Sensor retro-reflektif

ORR/ORT-V/6M

| Pengujian/persetujuan                |              |                        |
|--------------------------------------|--------------|------------------------|
| EME                                  | EN 60947-5-2 |                        |
| Data teknis                          |              |                        |
| Berat                                | [g]          | 0.141                  |
| Casing                               |              | persegi panjang        |
| Material                             |              | PPO dimodifikasi       |
| Penyelarasan lensa                   |              | lensa samping          |
| Aksesori                             |              |                        |
| Item dikirim                         |              | Braket siku: 1, E20212 |
| Keterangan                           |              |                        |
| Jumlah paket                         |              | 1 buah                 |
| Koneksi listrik                      |              |                        |
| Kabel: 6 m; 2 x 0.14 mm <sup>2</sup> |              |                        |
| Koneksi                              |              |                        |



1 = transmitter  
 2 = receiver  
 Warna core :  
 RD = merah  
 WH = putih  
 screen = penutup