




Transmitter sensor sinar tembus

ORS-V/10m

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: OR0003

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Karakteristik produk

Tipe cahaya	cahaya inframerah
Casing	persegi panjang

Aplikasi

Prinsip fungsi	Sensor sinar tembus
----------------	---------------------

Data kelistrikan

Koneksi ke amplifier pengalih	ya
Amplifier pengalih	Koneksi ke amplifier pengalih OV5012, OV0010
Tipe cahaya	cahaya inframerah
Panjang gelombang [nm]	950

Output

Pelindung hubung singkat	tidak
Pelindung beban berlebih	tidak

Zona pendeteksian

Transmitter/receiver	transmitter
Jarak jangkauan [m]	< 2

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-20...80
Perlindungan	IP 67

Pengujian/persetujuan

EME	EN 60947-5-2
-----	--------------



Transmitter sensor sinar tembus

ORS-V/10m

MTTF	[ANN]	57078
------	-------	-------

Data teknis

Berat	[g]	0.129
Casing		persegi panjang
Material		PPO dimodifikasi
Penyelarasan lensa		lensa samping

Aksesori

Item dikirim	Braket siku: 1, E20212
--------------	------------------------


Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

Koneksi listrik

Kabel: 10 m; 1 x 0.14 mm²

Koneksi



RD =
screen =

Warna core :
merah
penutup