




Sensor retro-reflektif

ORR/ORT-V/10m

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: OR0004

Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!

receiver di lensa atas
transmitter di lensa bawah

Karakteristik produk

Tipe cahaya	cahaya inframerah
Casing	persegi panjang

Aplikasi

Prinsip fungsi	Sensor retro-reflektif
----------------	------------------------

Data kelistrikan

Koneksi ke amplifier pengalih	ya
Amplifier pengalih	Koneksi ke amplifier pengalih OV5012, OV0010
Tipe cahaya	cahaya inframerah
Panjang gelombang [nm]	950

Output

Pelindung hubung singkat	tidak
Pelindung beban berlebih	tidak

Zona pendeteksian

Jangkauan yang dirujuk pada reflektor prismatik [m]	0.3...1; (Reflektor prismatik Ø 80 E20005)
Jarak jangkauan [mm]	< 200; (kertas putih 200 x 200 mm)

Kondisi pengoperasian


Suhu sekitar [°C]	-20...80
Perlindungan	IP 67



Sensor retro-reflektif

ORR/ORT-V/10m

Pengujian/persetujuan		
EME	EN 60947-5-2	
Data teknis		
Casing	persegi panjang	
Material	PPO dimodifikasi	
Penyelarasan lensa	lensa samping	
Aksesori		
Item dikirim	Braket siku: 1, E20212	
Keterangan		
Jumlah paket	1 buah	
Koneksi listrik		
Kabel: 10 m; 2 x 0.14 mm ²		
Koneksi		



1 = transmitter
 2 = receiver
 Warna core :
 RD = merah
 WH = putih
 screen = penutup