




Receiver sensor sinar tembus

ORE-V/6M

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: OR0002

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Karakteristik produk

Tipe cahaya	cahaya inframerah
Casing	persegi panjang

Aplikasi

Prinsip fungsi	Sensor sinar tembus
----------------	---------------------

Data kelistrikan

Koneksi ke amplifier pengalih	ya
Amplifier pengalih	Koneksi ke amplifier pengalih OV5012, OV0010
Tipe cahaya	cahaya inframerah
Panjang gelombang [nm]	950

Output

Pelindung hubung singkat	tidak
Pelindung beban berlebih	tidak

Zona pendeteksian

Transmitter/receiver	receiver
Jarak jangkauan [m]	< 2

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-20...80
Perlindungan	IP 67

Pengujian/persetujuan

MTTF [ANN]	49633
------------	-------


OR0010



Receiver sensor sinar tembus

ORE-V/6M

Data teknis	
Berat	[g] 0.095
Casing	persegi panjang
Material	PPO dimodifikasi
Penyelarasan lensa	lensa samping
Aksesori	
Item dikirim	Braket siku: 1, E20212
Keterangan	
Jumlah paket	1 buah
Koneksi listrik	
Kabel: 6 m; 1 x 0.14 mm ²	
Koneksi	



WH = Warna core :
screen = putih
 penutup