




Transmitter sensor sinar tembus

ORS-V/6M

Produk tidak tersedia - entri arsip



Karakteristik produk

Tipe cahaya	cahaya inframerah
Casing	persegi panjang

Aplikasi

Prinsip fungsi	Sensor sinar tembus
----------------	---------------------

Data kelistrikan

Koneksi ke amplifier pengalih	ya
Amplifier pengalih	Koneksi ke amplifier pengalih OV5012, OV0010
Tipe cahaya	cahaya inframerah
Panjang gelombang [nm]	950

Output

Pelindung hubung singkat	tidak
Pelindung beban berlebih	tidak

Zona pendeteksian

Transmitter/receiver	transmitter
Jarak jangkauan [m]	< 2

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-20...80
Perlindungan	IP 67

Pengujian/persetujuan

EME	EN 60947-5-2
-----	--------------

Data teknis

Casing	persegi panjang
--------	-----------------



Transmitter sensor sinar tembus

ORS-V/6M

Dimensi	[mm]	25 x 10 x 15
Material		PPO dimodifikasi

Aksesori

Item dikirim	Braket siku: 1, E20212
--------------	------------------------


Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

Koneksi listrik

Kabel: 6 m; 1 x 0.14 mm²

Koneksi



RD = Warna core :
screen = merah
 penutup