

Sensor retro-reflektif

OSR-FNKG

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: OA5104

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



- 1 timer potensiometer
2 sensitivitas potensiometer
receiver di lensa atas
transmitter di lensa bawah

Karakteristik produk

Tipe cahaya	cahaya inframerah
Casing	persegi panjang

Aplikasi

Prinsip fungsi	Sensor retro-reflektif
----------------	------------------------

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	10...55 DC
Konsumsi arus [mA]	30; ((24 V))
Kelas perlindungan	II
Pelindung polaritas terbalik	ya
Tipe cahaya	cahaya inframerah
Panjang gelombang [nm]	950

Output

Desain kelistrikan	NPN
Fungsi output	mode light-on/dark-on; (dapat ditentukan parameternya)
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]	2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	250
Frekuensi peralihan DC [Hz]	100
Pelindung hubung singkat	ya



Sensor retro-reflektif

OSR-FNKG

Tipe pelindung hubung singkat	berpuls	
Pelindung beban berlebih	ya	
Zona pendeteksian		
Jarak jangkauan [m]	< 10; (Reflektor prismatik Ø 80 E20005)	
Jangkauan yang dapat disesuaikan	ya	
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar [°C]	-25...80	
Perlindungan	IP 65	
Pengujian/persetujuan		
EME	EN 60947-5-2	
Data teknis		
Casing	persegi panjang	
Dimensi [mm]	80 x 28 x 95	
Material	PPO dimodifikasi	
Material lensa	kaca	
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	1 x LED, kuning
Aksesori		
Item dikirim	Braket siku obeng	
Keterangan		
Jumlah paket	1 buah	
Koneksi listrik		
terminal: ...1.5 mm²; Selubung kabel: Ø 7...13 mm		
Koneksi		

