


Transmitter sensor sinar tembus

OTS-00KG/24V/6M

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: OT5008

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



- 1 potensiometer masing-masing satu dioda transmisi di lensa atas dan bawah

Karakteristik produk

Tipe cahaya	cahaya inframerah
Casing	persegi panjang

Aplikasi

Prinsip fungsi	Sensor sinar tembus
----------------	---------------------

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	18...36 DC
Konsumsi arus [mA]	20; ((24 V))
Kelas perlindungan	II
Pelindung polaritas terbalik	ya
Tipe cahaya	cahaya inframerah
Panjang gelombang [nm]	880

Output

Pelindung hubung singkat	ya
Tipe pelindung hubung singkat	berpulsa
Pelindung beban berlebih	ya

Zona pendeteksian


Transmitter/receiver	transmitter
Jarak jangkauan [m]	< 10
Jangkauan yang dapat disesuaikan	tidak



Transmitter sensor sinar tembus

OTS-00KG/24V/6M

Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-10...50
Perlindungan		IP 67
Pengujian/persetujuan		
EME	EN 60947-5-2	
Data teknis		
Casing		persegi panjang
Dimensi	[mm]	75 x 19 x 30
Material		PBT
Material lensa		PMMA
Elemen display/pengoperasian		
Display	operasi	1 x LED, hijau
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah
Koneksi listrik		
Kabel: 6 m, PVC; 2 x 0.34 mm ²		
Koneksi		



BN = Warna core :
 BU = coklat
 biru