


Sensor retro-reflektif

OTR-FPKG/24V/6M

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: OT5013

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



- 1 potensiometer
receiver di lensa bawah
transmitter di lensa atas

Karakteristik produk

Tipe cahaya	cahaya inframerah
Casing	persegi panjang

Aplikasi

Prinsip fungsi	Sensor retro-reflektif
----------------	------------------------

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	18...36 DC
Konsumsi arus [mA]	40; ((24 V))
Kelas perlindungan	II
Pelindung polaritas terbalik	ya
Tipe cahaya	cahaya inframerah
Panjang gelombang [nm]	880

Output

Desain kelistrikan	PNP
Fungsi output	mode light-on/dark-on; (dapat ditentukan parameternya)
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]	2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	100
Frekuensi peralihan DC [Hz]	100
Pelindung hubung singkat	ya



OT5036



Sensor retro-reflektif

OTR-FPKG/24V/6M

Tipe pelindung hubung singkat		berpulsa	
Pelindung beban berlebih		ya	
Zona pendeteksian			
Jarak jangkauan	[m]	0.15...5; (Reflektor prismatic Ø 80 E20005)	
Jangkauan yang dapat disesuaikan		ya	
Kondisi pengoperasian			
Suhu sekitar	[°C]	-10...50	
Perlindungan		IP 67	
Pengujian/persetujuan			
EME		EN 60947-5-2	
		EN 55011	kelas B
Data teknis			
Casing		persegi panjang	
Dimensi	[mm]	75 x 19 x 30	
Material		PBT	
Material lensa		PMMA	
Elemen display/pengoperasian			
Display		status peralihan	1 x LED, kuning
		operasi	1 x LED, hijau
Aksesori			
Item dikirim		Braket siku: 1, E20441	
Keterangan			
Jumlah paket		1 buah	
Koneksi listrik			
Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0.34 mm²			
Koneksi			



Warna core :
BN = coklat
BU = biru
BK = hitam