

## Sensor refleksi difus

OTT-FPKG/24V/6M

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: OT5001

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



- 1 potensiometer  
receiver di lensa bawah  
transmitter di lensa atas

## Karakteristik produk

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Tipe cahaya | cahaya inframerah |
| Casing      | persegi panjang   |

## Aplikasi

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Prinsip fungsi | Sensor refleksi difus |
|----------------|-----------------------|

## Data kelistrikan

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Tegangan pengoperasian [V]   | 18...36 DC        |
| Konsumsi arus [mA]           | 40; ((24 V))      |
| Kelas perlindungan           | II                |
| Pelindung polaritas terbalik | ya                |
| Tipe cahaya                  | cahaya inframerah |
| Panjang gelombang [nm]       | 880               |

## Output



|                                                       |                                                        |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Desain kelistrikan                                    | PNP                                                    |
| Fungsi output                                         | mode light-on/dark-on; (dapat ditentukan parameternya) |
| Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2.5                                                    |
| Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 100                                                    |
| Frekuensi peralihan DC [Hz]                           | 100                                                    |
| Pelindung hubung singkat                              | ya                                                     |



## Sensor refleksi difus

OTT-FPKG/24V/6M

|                                  |      |                                    |                 |
|----------------------------------|------|------------------------------------|-----------------|
| Tipe pelindung hubung singkat    |      | berpulsa                           |                 |
| Pelindung beban berlebih         |      | ya                                 |                 |
| Zona pendeteksian                |      |                                    |                 |
| Jarak jangkauan                  | [mm] | < 200; (kertas putih 200 x 200 mm) |                 |
| Jangkauan yang dapat disesuaikan |      | ya                                 |                 |
| Kondisi pengoperasian            |      |                                    |                 |
| Suhu sekitar                     | [°C] | -10...50                           |                 |
| Perlindungan                     |      | IP 67                              |                 |
| Pengujian/persetujuan            |      |                                    |                 |
| EME                              |      | EN 60947-5-2                       |                 |
|                                  |      | EN 55011                           | kelas B         |
| Data teknis                      |      |                                    |                 |
| Casing                           |      | persegi panjang                    |                 |
| Dimensi                          | [mm] | 75 x 19 x 30                       |                 |
| Material                         |      | PBT                                |                 |
| Material lensa                   |      | PMMA                               |                 |
| Elemen display/pengoperasian     |      |                                    |                 |
| Display                          |      | status peralihan                   | 1 x LED, kuning |
|                                  |      | operasi                            | 1 x LED, hijau  |
| Keterangan                       |      |                                    |                 |
| Jumlah paket                     |      | 1 buah                             |                 |
| Koneksi listrik                  |      |                                    |                 |
| Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0.34 mm²    |      |                                    |                 |
| Koneksi                          |      |                                    |                 |



Warna core :  
 BN = coklat  
 BU = biru  
 BK = hitam