


Transmitter sensor sinar tembus

OUS-00KG/6M

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: OU5045

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



masing-masing satu dioda transmisi di lensa atas dan bawah



Karakteristik produk

Tipe cahaya	cahaya inframerah
Casing	persegi panjang

Aplikasi

Prinsip fungsi	Sensor sinar tembus
----------------	---------------------

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	10...55 DC
Konsumsi arus [mA]	20; ((24 V))
Kelas perlindungan	II
Pelindung polaritas terbalik	ya
Tipe cahaya	cahaya inframerah
Panjang gelombang [nm]	880

Output

Pelindung hubung singkat	ya
Tipe pelindung hubung singkat	berpulsa
Pelindung beban berlebih	ya

Zona pendeteksian

Transmitter/receiver	transmitter
Jarak jangkauan [m]	< 6
Jangkauan yang dapat disesuaikan	tidak
Diameter titik cahaya maks. [mm]	734
Dimensi titik cahaya mengacu pada	pada jangkauan maksimum

Kondisi pengoperasian


Suhu sekitar [°C]	-25...80
Perlindungan	IP 67



Transmitter sensor sinar tembus

OUS-00KG/6M

Pengujian/persetujuan		
EME	EN 60947-5-2	
	EN 55011	kelas B
MTTF	[ANN]	1801
Data teknis		
Berat	[g]	0.258
Casing		persegi panjang
Dimensi	[mm]	28 x 16 x 51
Material		PPO dimodifikasi
Material lensa		kaca
Penyelarasan lensa		lensa samping
Elemen display/pengoperasian		
Display	operasi	1 x LED, kuning
Aksesori		
Item dikirim		Braket siku: 1, E20211
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah
Koneksi listrik		
Kabel: 6 m, PVC; 2 x 0.34 mm ²		
Koneksi		



BN = Warna core :
 BU = coklat
 BK = biru
 hitam