


Amplifier fiber optik

OUF-HPKG/6M

Produk tidak tersedia - entri arsip



Karakteristik produk

Tipe cahaya	cahaya inframerah
Casing	persegi panjang

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	10...55 DC
Konsumsi arus [mA]	< 35; ((24 V))
Kelas perlindungan	II
Pelindung polaritas terbalik	ya
Tipe cahaya	cahaya inframerah
Panjang gelombang [nm]	880

Output

Desain kelistrikan	PNP
Fungsi output	mode light-on
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]	2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	250
Frekuensi peralihan DC [Hz]	100
Pelindung hubung singkat	ya
Tipe pelindung hubung singkat	berpulsa
Pelindung beban berlebih	ya

Zona pendeteksian

Jarak jangkauan [m]	< 0.12; (Sensor sinar tembus)
Jarak jangkauan [mm]	< 40; (Sensor refleksi difus)
Jangkauan yang dapat disesuaikan	ya

Kondisi pengoperasian


Suhu sekitar [°C]	-25...80
Perlindungan	IP 65



Amplifier fiber optik

OUF-HPKG/6M

Pengujian/persetujuan		
EME	EN 60947-5-2	
MTTF	[ANN]	653
Data teknis		
Casing	persegi panjang	
Dimensi	[mm]	28 x 16 x 56
Material	PPO dimodifikasi	
Penyelarasan lensa	lensa samping	
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	1 x LED, kuning
Aksesori		
Item dikirim	Braket siku: 1, E20211	
	obeng	
Keterangan		
Keterangan	mode light-on sesuai dengan fungsi output NC untuk fiber optik sinar tembus	
	sesuai dengan fungsi output NO untuk fiber optik refleksi-difus	
Jumlah paket	1 buah	
Koneksi listrik		
Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0.34 mm²		
Koneksi		



BN = Warna core :
 BU = coklat
 BK = biru
 hitam

Diagram dan grafik

grafik excess gain

