


## Sensor retro-reflektif

OUP-HPKG/US-100-DPO

Produk tidak tersedia - entri arsip



receiver di lensa atas  
transmitter di lensa bawah

## Karakteristik produk

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Tipe cahaya | cahaya merah    |
| Casing      | persegi panjang |

## Aplikasi

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Fitur khusus   | filter polarisasi      |
| Prinsip fungsi | Sensor retro-reflektif |

## Data kelistrikan

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Tegangan pengoperasian [V]   | 10...50 DC   |
| Konsumsi arus [mA]           | 30; ((24 V)) |
| Pelindung polaritas terbalik | ya           |
| Tipe cahaya                  | cahaya merah |
| Panjang gelombang [nm]       | 660          |

## Output

|                                                       |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| Desain kelistrikan                                    | PNP           |
| Fungsi output                                         | mode light-on |
| Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2.5           |
| Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 250           |
| Frekuensi peralihan DC [Hz]                           | 160           |
| Pelindung hubung singkat                              | ya            |
| Tipe pelindung hubung singkat                         | berpulsa      |
| Pelindung beban berlebih                              | ya            |

## Zona pendeteksian

|                                  |                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| Jarak jangkauan [m]              | < 1.5; (Reflektor prismatik Ø 80 E20005) |
| Jangkauan yang dapat disesuaikan | ya                                       |
| Tersedia filter polarisasi       | ya                                       |



## Sensor retro-reflektif

OUP-HPKG/US-100-DPO

| Kondisi pengoperasian |              |                  |
|-----------------------|--------------|------------------|
| Suhu sekitar          | [°C]         | -25...60         |
| Perlindungan          |              | IP 67            |
| Pengujian/persetujuan |              |                  |
| EME                   | EN 60947-5-2 |                  |
|                       | EN 55011     | kelas B          |
| Data teknis           |              |                  |
| Casing                |              | persegi panjang  |
| Dimensi               | [mm]         | 28 x 16 x 51     |
| Material              |              | PPO dimodifikasi |
| Material lensa        |              | kaca             |
| Aksesori              |              |                  |
| Item dikirim          |              | Braket siku      |
| Keterangan            |              |                  |
| Jumlah paket          |              | 1 buah           |
| Koneksi listrik       |              |                  |

Konektor: 1 x M12; pengkodean: A



## Koneksi

