


Sensor suhu inframerah

OWF-5000-ABOA

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: TW7011 + E35061 + E35065

Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Karakteristik produk

Casing

berbentuk silinder

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian

[V]

20...250 AC/DC

Pelindung polaritas terbalik

tidak

Output

Penurunan tegangan maks.
pada output peralihan DC

[V]

10.5

Penurunan tegangan maks.
pada output peralihan AC

[V]

10.5

Arus beban minimal

[mA]

15

Kebocoran arus maks.

[mA]

7

Peringkat arus permanen dari
output peralihan AC

[mA]

200; (250 (...50 °C))

Peringkat arus permanen dari
output peralihan DC

[mA]

50



Sensor suhu inframerah

OWF-5000-ABOA

Peringkat arus jangka pendek [mA] dari output peralihan	1500; (10 ms / 0,5 Hz)
Frekuensi peralihan AC [Hz]	20
Frekuensi peralihan DC [Hz]	25
Tahan dari hubung singkat	tidak
Pelindung beban berlebih	tidak

Zona pendeteksian

Histeresis jangkauan pendeteksian [%]	1...15
---------------------------------------	--------

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-20...60
Perlindungan	IP 65

Pengujian/persetujuan

EME	EN 60947-5-2	
	EN 55011	kelas B

Data teknis

Casing	berbentuk silinder
Dimensi [mm]	Ø 58 / L = 129
Material	casing: kuningan dilapisi perunggu putih
Material lensa	kaca

Elemen display/pengoperasian

Display	status peralihan	1 x LED, kuning
---------	------------------	-----------------

Aksesori


Item dikirim	Fiber optik dengan selubung aluminium
--------------	---------------------------------------

Keterangan

Keterangan	Rekomendasi: Periksa keamanan fungsi unit setelah hubung singkat.
Jumlah paket	1 buah

Koneksi listrik


Konektor: 1 x 7/8"



Sensor suhu inframerah

OWF-5000-ABOA

Koneksi



Catatan : sekring miniatur sesuai IEC60127-2 lembar 1 ≤ 2 A cepat