




Transmitter sensor sinar tembus

OWS-00KG

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: OJ5008

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



transmitter di lensa bawah

Karakteristik produk

Tipe cahaya	cahaya merah
Casing	persegi panjang

Aplikasi

Prinsip fungsi	Sensor sinar tembus
----------------	---------------------

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	10...36 DC
Konsumsi arus [mA]	15; ((36 V))
Pelindung polaritas terbalik	ya
Tipe cahaya	cahaya merah
Panjang gelombang [nm]	660

Output

Pelindung beban berlebih	ya
--------------------------	----

Zona pendeteksian

Transmitter/receiver	transmitter
Jarak jangkauan [m]	< 4
Diameter titik cahaya maks. [mm]	320
Dimensi titik cahaya mengacu pada	pada jangkauan maksimum

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-25...60
Perlindungan	IP 67

Pengujian/persetujuan


EME	EN 60947-5-2	
	EN 55011	kelas B



Transmitter sensor sinar tembus

OWS-OOKG

Data teknis		
Casing	persegi panjang	
Dimensi	[mm]	36 x 60 x 10
Material	ABS diperkuat dengan serat kaca	
Material lensa	PMMA	
Elemen display/pengoperasian		
Display	operasi	1 x LED, hijau
Keterangan		
Jumlah paket	1 buah	
Koneksi listrik		
Kabel: 6 m, PVC; 2 x 0.14 mm ²		
Koneksi		



BN = Warna core :
 BU = coklat
 biru