


Sensor suhu inframerah

OWF-5000-BPKG

penghentian produk

Produk alternatif: TW7011 + E35061 + E35065

Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Karakteristik produk

Casing

berbentuk silinder

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	10...55 DC
Konsumsi arus [mA]	< 20
Kelas perlindungan	II
Pelindung polaritas terbalik	ya

Output

Desain kelistrikan	PNP
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]	2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	400
Frekuensi peralihan DC [Hz]	1000
Pelindung hubung singkat	ya



Sensor suhu inframerah

OWF-5000-BPKG

Tipe pelindung hubung singkat	berpulsa
Pelindung beban berlebih	ya

Zona pendeteksian

Histeresis jangkauan pendeteksian [%]	1...15
---------------------------------------	--------

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-20...60
Perlindungan	IP 65

Pengujian/persetujuan

EME	EN 60947-5-2	
	EN 55011	kelas B
MTTF [ANN]	940	

Data teknis

Casing	berbentuk silinder
Dimensi [mm]	Ø 58 / L = 129
Material	casing: kuningan dilapisi perunggu putih
Material lensa	kaca

Elemen display/pengoperasian

Display	status peralihan	1 x LED, kuning
---------	------------------	-----------------

Aksesori


Item dikirim	Fiber optik dengan selubung aluminium
--------------	---------------------------------------

Keterangan

Catatan	penghentian produk
Jumlah paket	1 buah

Koneksi listrik

Konektor: 1 x 7/8"



OW5001



Sensor suhu inframerah

OWF-5000-BPKG

Koneksi

