


Sensor suhu inframerah

OWF-5000-ANKG

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: OW5001

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Karakteristik produk

Casing

berbentuk silinder

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	10...55 DC
Konsumsi arus [mA]	< 20
Kelas perlindungan	II
Pelindung polaritas terbalik	ya

Output

Desain kelistrikan	NPN
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]	2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	400
Frekuensi peralihan DC [Hz]	300
Pelindung hubung singkat	ya
Tipe pelindung hubung singkat	berpulsa
Pelindung beban berlebih	ya



Sensor suhu inframerah

OWF-5000-ANKG

Zona pendeteksian		
Histeresis jangkauan pendeteksian	[%]	1...15
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-20...60
Perlindungan		IP 65
Pengujian/persetujuan		
EME	EN 60947-5-2	
Data teknis		
Casing		berbentuk silinder
Dimensi	[mm]	Ø 58 / L = 129
Material		casing: kuningan dilapisi perunggu putih
Material lensa		kaca
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	1 x LED, kuning
Aksesori		
Item dikirim		Fiber optik dengan selubung aluminium
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah
Koneksi listrik		
Konektor: 1 x 7/8"		