


Sensor suhu inframerah

OWF-9000-BPKG

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: TW7011 + E35061 + E35065

Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Karakteristik produk

Casing

berbentuk silinder

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]

10...55 DC

Konsumsi arus [mA]

< 20

Kelas perlindungan

II

Pelindung polaritas terbalik

ya

Output

Desain kelistrikan

PNP

Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]

2.5

Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]

400

Frekuensi peralihan DC [Hz]

1000

Pelindung hubung singkat

ya




Sensor suhu inframerah

OWF-9000-BPKG

Tipe pelindung hubung singkat	berpulsa	
Pelindung beban berlebih	ya	
Zona pendeteksian		
Histeresis jangkauan pendeteksian [%]	1...15	
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar [°C]	-20...60	
Perlindungan	IP 65	
Pengujian/persetujuan		
EME	EN 60947-5-2	
	EN 55011	kelas B
Data teknis		
Casing	berbentuk silinder	
Dimensi [mm]	Ø 58 / L = 129	
Material	casing: kuningan dilapisi perunggu putih	
Material lensa	kaca	
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	1 x LED, kuning
Aksesori		
Item dikirim	Fiber optik dengan selubung aluminium	
Keterangan		
Jumlah paket	1 buah	
Koneksi listrik		

Konektor: 1 x 7/8"



Koneksi

