


## Sensor suhu inframerah

OWF-9000-ANKG

Produk tidak tersedia - entri arsip



## Karakteristik produk

Casing

berbentuk silinder

## Data kelistrikan

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Tegangan pengoperasian [V]   | 10...55 DC |
| Konsumsi arus [mA]           | < 20       |
| Kelas perlindungan           | II         |
| Pelindung polaritas terbalik | ya         |

## Output

|                                                       |          |
|-------------------------------------------------------|----------|
| Desain kelistrikan                                    | NPN      |
| Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2.5      |
| Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 400      |
| Frekuensi peralihan DC [Hz]                           | 300      |
| Pelindung hubung singkat                              | ya       |
| Tipe pelindung hubung singkat                         | berpulsa |
| Pelindung beban berlebih                              | ya       |

## Zona pendeteksian

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Histeresis jangkauan pendeteksian [%] | 1...15 |
|---------------------------------------|--------|

# OW5004



## Sensor suhu inframerah

OWF-9000-ANKG

| Kondisi pengoperasian        |                  |                                          |
|------------------------------|------------------|------------------------------------------|
| Suhu sekitar                 | [°C]             | -20...60                                 |
| Perlindungan                 |                  | IP 65                                    |
| Pengujian/persetujuan        |                  |                                          |
| EME                          | EN 60947-5-2     |                                          |
| Data teknis                  |                  |                                          |
| Casing                       |                  | berbentuk silinder                       |
| Dimensi                      | [mm]             | Ø 58 / L = 129                           |
| Material                     |                  | casing: kuningan dilapisi perunggu putih |
| Material lensa               |                  | kaca                                     |
| Elemen display/pengoperasian |                  |                                          |
| Display                      | status peralihan | 1 x LED, kuning                          |
| Aksesori                     |                  |                                          |
| Item dikirim                 |                  | Fiber optik dengan selubung aluminium    |
| Keterangan                   |                  |                                          |
| Jumlah paket                 |                  | 1 buah                                   |
| Koneksi listrik              |                  |                                          |
| Konektor: 1 x 7/8"           |                  |                                          |