

QHA200



Hardware untuk mengoperasikan moneo di lingkungan produksi


moneo appliance

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: QHA210

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!

lisensi yang diperlukan untuk pengoperasian produk moneo harus dipesan terpisah



- 1 suplai tegangan
- 2 audio
- 3 input mikrofon
- 4 Interface COM x 2
- 5 Interface VGA
- 6 Interface DisplayPort
- 7 Interface HDMI
- 8 Interface USB x 4
- 9 Interface EtherNet 2
- 10 Interface EtherNet 1





Hardware untuk mengoperasikan moneo di lingkungan produksi

moneo appliance

Aplikasi		
Aplikasi	Hardware IT untuk pengoperasian moneo menyediakan kapasitas memori dan daya pemrosesan software moneo sudah diinstal sebelumnya Penyiapan mudah tanpa memerlukan pengetahuan IT khusus termasuk sistem manajemen untuk pemeliharaan perlengkapan	
Deskripsi konten	dapat digunakan secara independen dari infrastruktur IT dapat diintegrasikan dalam struktur jaringan IT kapan saja	
Kompatibilitas	Interface untuk sensor dan jaringan IT	
Konektivitas	fungsi update, backup, dan dukungan yang terintegrasi melalui Appliance Management System	
Pemeliharaan dan dukungan		
Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	12...24 DC
Konsumsi arus	[mA]	2200; (24 V)
Output		
Jumlah output video	3; (DP: 1x; HDMI: 1x; VGA: 1x)	
Software/pemrograman		
Bahasa	Inggris	
Lisensi yang disertakan	appliance management system (AMS)	
Catatan tentang lisensi	terkait dengan hardware; lisensi yang diperlukan untuk pengoperasian produk moneo harus dipesan terpisah	
Sistem operasi	Debian Linux 10	
Persyaratan sistem		
Browser web	Google Chrome; Mozilla Firefox; (versi yang didukung: lihat catatan rilis terbaru)	
Interface		
Interface komunikasi	Ethernet; RS232; USB	
Jumlah interface Ethernet	2; (GBit)	
Jumlah interface R232	2; (dapat dipilih melalui BIOS: RS232 / RS485)	
Jumlah interface USB	4; (USB 3.0)	
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-20...50
Suhu penyimpanan	[°C]	-40...85
Kelembapan udara relatif maks.	[%]	95; (40 °C non kondensasi)
Perlindungan	IP 67; (bagian bawah: IP 21)	
Pengujian/persetujuan		
Tahan guncangan	IEC60068-2-27	50 g 11 ms
Ketahanan terhadap getaran	IEC 60068-2-6	5 Grms / 10...500 Hz
Data teknis		
Berat	[g]	5653
Dimensi	[mm]	85 x 253 x 201
Hardware		
Set chip	Intel Q170	
Prosesor	Intel Core i5 6500TE Quadcore 2,3 GHz	
Chip TPM	V 2.0	

QHA200



Hardware untuk mengoperasikan moneo di lingkungan produksi

moneo appliance

BIOS	AMI EFI BIOS
Memori kerja	8 GB DDR3
Penyimpanan massal	128 GB SSD

Keterangan

Catatan	lisensi yang diperlukan untuk pengoperasian produk moneo harus dipesan terpisah
Jumlah paket	1 buah