



Hardware untuk mengoperasikan moneo di lingkungan produksi

moneo appliance QHA210

lisensi yang diperlukan untuk pengoperasian produk moneo harus dipesan terpisah

Technical drawing of the QHA210 appliance. The front view shows a vertical unit with a width of 105 and a height of 150. The side view shows a width of 35. The rear view shows the internal components and ports, numbered 1 through 9. The components are: 1. LED status, 2. switch pengaktifan/penonaktifan, 3. USB 3.0 x 3, 4. USB 2.0 x 1, 5. Interface EtherNet A, 6. Interface EtherNet B, 7. Interface DisplayPort x 2, 8. suplai tegangan, 9. grounding.

- 1 LED status
- 2 switch pengaktifan/penonaktifan
- 3 USB 3.0 x 3
- 4 USB 2.0 x 1
- 5 Interface EtherNet A
- 6 Interface EtherNet B
- 7 Interface DisplayPort x 2
- 8 suplai tegangan
- 9 grounding

Aplikasi	
Aplikasi	Hardware IT untuk pengoperasian moneo menyediakan kapasitas memori dan daya pemrosesan software moneo sudah diinstal sebelumnya
Deskripsi konten	Penyiapan mudah tanpa memerlukan pengetahuan IT khusus termasuk Appliance Management System (AMS) untuk konfigurasi dan pemeliharaan
Kompatibilitas	dapat digunakan secara independen dari infrastruktur IT dapat diintegrasikan dalam struktur jaringan IT kapan saja
Konektivitas	Interface untuk sensor dan jaringan IT
Pemeliharaan dan dukungan	fungsi update, backup, dan dukungan yang terintegrasi melalui Appliance Management System



Hardware untuk mengoperasikan moneo di lingkungan produksi

moneo appliance QHA210

Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	10...36 DC
Konsumsi daya	[W]	21; (maksimum: 47)
Output		
Jumlah output video		2; (DisplayPort)
Software/pemrograman		
Lisensi yang disertakan		appliance management system (AMS)
Catatan tentang lisensi		terkait dengan hardware; lisensi yang diperlukan untuk pengoperasian produk moneo harus dipesan terpisah
Sistem operasi		Debian Linux 11
AMS		
Bahasa		Jerman; Inggris; Prancis; Italia; Spanyol; Portugis; Cina; Jepang; Korea
konsol AMS		
Bahasa		Inggris
Persyaratan sistem		
Browser web		Google Chrome; Mozilla Firefox; (versi yang didukung: lihat catatan rilis terbaru)
Interface		
Interface komunikasi		Ethernet; USB
Jumlah interface Ethernet		2; (Gbit)
Jumlah interface USB		4; (3 x USB 3.0; 1 x USB 2.0 Type A)
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	0...70
Suhu penyimpanan	[°C]	-20...60
Kelembapan udara relatif maks.	[%]	95; (40 °C non kondensasi)
Perlindungan		IP 40
Pengujian/persetujuan		
Tahan guncangan	IEC60068-2-27	50 g 11 ms
Ketahanan terhadap getaran	IEC 60068-2-6	4 Grms / 10...500 Hz
Data teknis		
Berat	[g]	1269.2
Dimensi	[mm]	35 x 105 x 150
Hardware		
Prosesor		Intel Atom E3940 Quad Core
Chip TPM		V 2.0
BIOS		AMI UEFI (128 Mbit)
Memori kerja		8 GB
Penyimpanan massal		256 GB SSD
Keterangan		
Catatan		lisensi yang diperlukan untuk pengoperasian produk moneo harus dipesan terpisah
Jumlah paket		1 buah